



## Sortiment med bits til Torx®, 1/2 tomme firkant 21 dele



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	639701
GTIN	4018754260959
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Anvendelse:

Til udvendige Torx®-skruer med gevind M8 – M20. Indvendige Torx®-skruer med gevind M4 – M14.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

#### Leveringsomfang:

Toppe til Torx®: 7 stk. nr. 642700

str. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Skruebits til Torx®: 9 stk. nr. 643650

str. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Forlængere: 3 stk. nr. 641000

str. 50; 130; 255

Kardanled: 1 stk. nr. 641600

Skralde: 1 stk. nr. 640100

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Højde: 64 mm

Drivfirkant: 1/2 tommer

### Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Drivfirkant	1/2 tommer
Antal dele	21
Længde	413 mm
Bredde	225 mm
Højde	64 mm
Produkttype	Topnøgle