

**MIRKA****Burrelåssliverulle ABRANET® ACE, 115 mm×10 m, Korn: 240****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 567806 240    |
| GTIN                | 6416868330403 |
| Artikelklasse       | 56M           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Det patenterede slibesystem **ABRANET®** består af polyamidvæv belagt med slibekorn i **netagtig struktur** med tusindvis af huller.

**Fordel:**

- **Støvfri slibning: Lav belastning af arbejdsplads og miljø.**
- **Slibeskiven stopper ikke til (overfladefejl og støvophobninger undgås).**
- **Garanti for bedre overflader med lavere forbrug af slibemiddel.**
- **Høj effektivitet – slibeydelsen forøges kraftigt alt efter overflade.**

**Anvendelse:**

Til rystepudsere eller manuel brug.

Slibemiddelforkortelse: Keramik

Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1 %

**Teknisk beskrivelse**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Korn                   | 240         |
| Slibemiddel            | Keramikkorn |
| Slibemiddelforkortelse | Keramik     |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 %     |
| Slibeblad, bredde          | 115 mm      |
| Slibeblad, længde          | 10 m        |
| Produktnavnsegenskab       | 115 mm×10 m |