

Borestangshoved til skiverevolverhoveder, Type-A, Spænde-Ø: 10 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319162 10
GTIN	4251414900264
Artikelklasse	38T

Beskrivelse

Udførelse:

For første gang er det lykkedes at udforme en basisholder, som kan anvendes på skiverevolverhoveder og stjernerevolverhoveder. Uafhængigt af den pågældende justeringsmekanisme.

Modulært opbygget system.

Fordel:

- **Alle værktøjer med direkte tilslutning til indvendig kølemiddeltilførsel.**
- **Lavere omkostninger med effektiv lagerstyring.**
- **Højere produktivitet ved hjælp af forbedret positionering.**

Bemærk:

Egnet til vibrationsdæmpede borestænger nr. 264902 – 264908, nr. 264910 – 264922 og værktøjer med cylinderskafte (f.eks.: HM-borestænger fra Ø 10 mm).

Længde L: 60 mm

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	10 mm
Længde L	60 mm

Adapter

Type-A