

## Borestangshoved til stjernerevolverhoveder, Type-C H = 150, Spænde-Ø: 60 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319174 60
GTIN	4251414900752
Artikelklasse	38T

### Beskrivelse

#### Udførelse:

For første gang er det lykkedes at udforme en basisholder, som kan anvendes på skiverevolverhoveder og stjernerevolverhoveder. Uafhængigt af den pågældende justeringsmekanisme.

Modulært opbygget system.

#### Fordel:

- **Alle værktøjer med direkte tilslutning til indvendig kølemiddeltilførsel.**
- **Lavere omkostninger med effektiv lagerstyring.**
- **Højere produktivitet ved hjælp af forbedret positionering.**

#### Anvendelse:

Kan anvendes til højre og venstre vha. omstilling af dæksel.

#### Bemærk:

Egnet til vibrationsdæmpede borestænger nr. 264902 – 264908, nr. 264910 – 264922 og værktøjer med cylinderskaft (f.eks.: VHM-borestænger fra Ø 10 mm).

Længde L: 240 mm

### Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	60 mm
Længde L	240 mm

Adapter

Type-C H = 150