

 steinel  
**Varmluftsbleser, Type: 006464**



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078321 006464
GTIN	4007841006464
Artikelklasse	07E

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Temperaturen kan indstilles trinløst fra 80 til 630 °C.

Elektronisk styret **varmluftsbleser**, luftmængdeindstilling 150 – 500 l/min i 3 trin.

**Anvendelse:**

Til svejsning og formgivning af kunststoffer, til krympning, til fjernelse af maling, til lodning, til tørring og til optøning.

**Leveringsomfang:**

Varmluftsbleser nr. 078321 str. 351403, bredstråledyse 50 mm, reduktionsdysse 9 mm, reflektordyse, krympeslangesæt med 100 dele.

### Teknisk beskrivelse

Luftvolumenstrøm, trin 3	500 l/min
Effektforbrug	2200 W
Luftvolumenstrøm, trin 2	300 l/min
Producentbetegnelse	HG 2120EKF
Lufttemperatur	80 - 630 °C

Udførelse	Sortiment
Vægt	850 g
Luftvolumenstrøm, trin 1	150 l/min
Emballage	Transportkuffert
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Varmluftblæser

## Tilbehør

Varmlufttilbehørssortiment 12 dele Type 075569	078329 075569
Temperaturscanner HG Scan PRO Type 007690	078325 007690
Temperaturscanner HG Scan PRO Type 007553	078325 007553
Temperaturscanner HL Scan Type 014919	078326 014919