



Rundsavklinge expert for Stainless Steel, Klinge-Ø D: 355mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	583900 355
GTIN	3165140839983
Artikelklasse	54B

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionssavklinge med højfast, **støj- og vibrationsdæmpende stamklinge**. Den indarbejdede spændering sørger for formstabilitet i alle temperaturområder. **Belægningen** forhindrer vedhæftende materiale, holder savklingen køling og beskytter mod korrosion.

Præcisionslebne hårdmetaltænder sikrer høj standtid og maksimal skærekvalitet.

Anvendelse:

Til **bearbejdning af rustfrit stål**. Savtænder af **Cermet** med særdeles høj hårdhed og slidstyrke. Uegnet til højlegeret stål. Tandform: Trapez-fladtand, spånvinkel neutral. Til kap- og geringsave.

Bemærk:

Yderligere rundsavsklinger finder du under gruppe 17.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	25,4 mm
Ø	355 mm
Antal tænder	90
Skærebredde B	2,5 mm

Produkttype

Rundsavklinge