



Rundsavklinge expert for Aluminium, Klinge-Ø D: 165mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	583920 165
GTIN	3165140796613
Artikelklasse	54B

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionssavklinge med højfast, **støj- og vibrationsdæmpende stamklinge**. Den indarbejdede spændering sørger for formstabilitet i alle temperaturområder. **Belægningen** forhindrer vedhæftende materiale, holder savklingen køling og beskytter mod korrosion.

Præcisionsleble ne hårdmetaltænder sikrer høj standtid og maksimal skærekvalitet.

Anvendelse:

Præcise snit i **aluminium** og andre ikke-jernholdige metaller. Tandform: Flad trapez-tand med negativ spånvinkel til let og sikkert arbejde ved manuel tilspænding. Til dyk- og rundsav.

Bemærk:

Yderligere rundsavsklinger finder du under gruppe 17.

Teknisk beskrivelse

Ø	165 mm
Borings-Ø	20 mm
Antal tænder	52
Skærebredde B	2,6 mm

Medbringerhuller, antal/Ø/delekreds	2/6/32,5 mm
Produkttype	Rundsavklinge