


**HM-fræser, TiAlN, Ø h10 DC: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3618 20
GTIN	4062406199371
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt roligt løb takket være 6 tænder.

Meget stabil udførelse takket fære den forstærkede kerne.

Som nr. 203618.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	20 mm
Tilspændingsretning	Vandret
Skaft-Ø D_s	20 mm
Samlet længde L	104 mm
Skærlængde L_c	38 mm
Antal tænder Z	6
Spiralvinkel	45 grader
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,107 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerance, nom. Ø	h10

Hjørnefasvinkel	90 grader
Indhold	5
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,1×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	70 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	60 m/min	H
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Tilbehør

HM-fræser Ø DC 20 mm	203618 20
----------------------	-----------