



## Flapskive long life ZA, konisk, Ø 125 mm, Korn: 80



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

GG5285 80

GTIN

4062406201654

Artikelklasse

GGN

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver høj slibeydelse.
- Glasfiberskive giver optimalt pressetryk.
- Universelt egnet til stål og INOX.
- Bedste resultater på vinkelslibere i alle ydelsesklasser.

**long life** - meget tæt lamelplacering giver **maksimal standtid**.

Svarer til 565285.

#### Anvendelse:

Universelle slibeopgaver, fladeslibning, bortslibningsopgaver og kantbearbejdning.

#### Leveringsomfang:

**100 stk.** Flapskive nr. 565285.

#### Bemærk:

**Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.**

### Teknisk beskrivelse

Borings-Ø

22,23 mm

Formbeskrivelse

skrå

Skive-Ø	125 mm
Korn	80
Indhold	100
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Flapskivelong life ZA, konisk Korn 80	565285 80
---------------------------------------	-----------