

**Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: GSR1235****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070241 GSR1235
GTIN	3165140953719
Artikelklasse	03B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bosch batteri-bore-/skruemaskine

- **Kompakt, effektiv 12 V akku-boreskruemaskine med højre-/venstreløb.**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) og Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.**
- **Flertrins momentindstilling for præcis skruning.**
- **Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruning.**
- **Softgrip.**

**Top-effekt/vægt-forhold** med moment på op til 20 Nm, der giver kraftfuld skruning og samtidig lav vægt og minimal hovedlængde 163 mm.

Lang levetid takket være den **børsteløse EC-motor**.

**Leveringsomfang:**

Inklusive lader og L-BOXX.

**Bemærk:**

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 – 073866.

**Teknisk beskrivelse**

Batterispænding	12 V
-----------------	------

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 12 V
Maks. spiralbor-Ø i træ	19 mm
Hurtigspændepatron, spændeområde	0 - 10 mm
Maks. vibration iht. EN	<1,9 m/s <sup>2</sup>
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 400 min <sup>-1</sup>
Antal medfølgende akkuer	2
Maks. moment, blød	15 Nm
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 1750 min <sup>-1</sup>
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Akku-kapacitet	3 Ah
Producentbetegnelse	GSR 12V-35
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Typisk anvendelse	Strong
Vægt	0,8 kg
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. moment, hård	30 Nm
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	12V
USP2	Børsteløs motor, i L-Boxx

## Tilbehør

Batterilader Type GAL1240	073866 GAL1240
Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V	073855 B12