

Arbejdsplatform til trucks, Type: 1040X835



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919981 1040X835
GTIN	4052462053540
Artikelklasse	94B

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil stålørskonstruktion af runde rør med faldsikring hele vejen rundt, inklusive 2 anslagsanordninger til personlige værnemidler. Bagvæg af trådgitter, skridsikker arbejdsplatform. Optagning med gaffeltruck på den brede side. Sikring med indstiksbolte forhindrer nedskridning fra gaflerne. Med forzinket værktøjshylde. Brystningshøjde 1,10 m. Standflade 740x740 mm.

Anvendelse:

Til sikkert arbejde ved reparation og vedligeholdelse på højtliggende bygningsdele, loftsbelysninger etc.

Norm:

TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

Lakering:

Gulorange RAL 2000 **lakeret**.

Bemærk:

Vær opmærksom på de nationale bestemmelser ved anvendelse af arbejdsplatforme med gaffeltrucken. Passende arbejdsplatforme til landene Østrig (testet af TÜV Austria) og Belgien på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Vægt	61 kg
Bredde	835 mm
Indføringslomme, mål D	80 mm
Indføringslomme, mål A	200 mm
Belastning	240 kg
Dybde	1040 mm
Indføringslomme, afstand B	280 mm
Højde	2000 mm
Ståflade, bredde	740 mm
Ståflade, dybde	740 mm
Produkttype	Arbejdsplatform