

**Garant****eco-afstikningsklinge, neutral, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 26/2,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273562 26/2,2
GTIN	4062406202651
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Anvendelse:**

Til dybe noter og til afstikning af store diametre.

**Passer til:**

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller nr. 319132 – 319133 (VDI-holder).

**Reservedel:**

Lukkeskrue nr. 279828 str. 2.

Låseplade nr. 279830 str. 1.

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Teknisk beskrivelse**

Klingehøjde h <sub>5</sub>	26 mm
Stikbredde W	2,2 mm
Til maks. emne-Ø	50 mm
Serie	Eco
Samlet længde L	110 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	ja
Systemnøgle	ja

aksial stikning mulig

nej

Produkttype

Stikklinge