

Garant**Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 8/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260014 8/06
GTIN	4045197797520
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269021 1
Plattestørrelse	6 mm
Hovedlængde L ₁	8 mm
Samlet længde L	150 mm
Skaftstørrelse	8 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
ISO-kode holder	SCACR/L 0808M06
Funktionsbredde L ₄	8 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Spændeskruer Type 1	269021 1
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500