

Garant**Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 12/09mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260014 12/09 |
| GTIN | 4045197797568 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| passende vendeskærsplatter | CC.. 09T3.. |
| Skaftstørrelse | 12 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269021 2 |
| Samlet længde L | 150 mm |
| Funktionsbredde L ₄ | 12 mm |
| ISO-kode holder | SCACR/L 1212M09 |
| Hovedlængde L ₁ | 12 mm |
| Plattestørrelse | 9 mm |
| Norm | Fabriksnorm |
| Indsatstype | Højre |
| Indvendig køling | nej |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader |
| Anvendelse | Plandrejning |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15 | 674248 TX15 |
| Spændeskruer Type 2 | 269021 2 |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |