

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 12/11mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260905 12/11
GTIN	4045197798046
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	STJCR/L 1212M11
Vendeplatteskruesæt	269021 1
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Samlet længde L	150 mm
Funktionsbredde L ₄	12 mm
Skaftstørrelse	12 mm
Hovedlængde L ₁	16 mm
Plattestørrelse	11 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Spændeskruer Type 1	269021 1
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500