

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 12/11 mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 261315 12/11 |
| GTIN | 4045197798145 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Skaftstørrelse | 12 mm |
| Samlet længde L | 150 mm |
| ISO-kode holder | SVACR/L 1212M11 |
| Funktionsbredde L ₄ | 12 mm |
| Hovedlængde L ₁ | 26 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269021 1 |
| passende vendeskærsplatter | VC.. 1103.. |
| Plattestørrelse | 11 mm |
| Norm | Fabriksnorm |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | nej |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader |
| Anvendelse | Plandrejning |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7

674248 TX7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 200 cNm

659957 200