

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261315 16/11
GTIN	4045197798152
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	SVACR/L 1616M11
Hovedlængde L ₁	26 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Samlet længde L	150 mm
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Vendeplatteskruesæt	269021 1
Funktionsbredde L ₄	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7

674248 TX7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 200 cNm

659957 200