

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261315 16/16
GTIN	4045197798176
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	150 mm
passende vendeskærplatter	VC.. 1604..
Plattestørrelse	16 mm
ISO-kode holder	SVACR/L 1616M16
Hovedlængde L <sub>1</sub>	40 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 2
Skaftstørrelse	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500