



## Trykluft-vinkelslagnøgle kompakt, Type: 7737



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079200 7737
GTIN	015451761158
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt, effektiv vinkel-slagnøgle med aluminiumshus. Meget flad konstruktion. Enhånds-omskiftning og **solidt enhammer-slagværk**.

### Teknisk beskrivelse

Vægt	1,12 kg
maks. omdrejningstal	9000 min <sup>-1</sup>
Maks. skrue-Ø (8,8–12,9)	M20
Momentområde	34 - 224 Nm
Maks. luftbehov	703,8 l/min
Arbejdsstøj	93 dB(A)
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
Værktøjsholder, drevprofil	Firkant
Maks. vibration iht. EN	10,3 m/s <sup>2</sup>
Længde	240 mm
Producentbetegnelse	7737

Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Produkttype	Skruemaskine