

PRYOR

Slagbogstaver, sæt, 26 dele Dotstress A – Z, Skrifthøjde: 5mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 085442 5 |
| GTIN | 5022044018259 |
| Artikelklasse | 08W |

Beskrivelse

Udførelse:

Low stress Dotstress håndstempler punkteret med radiusgraving, dermed belastes materialets overflade mindre.

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure og dybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.

Normal skrift; dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .

Højtydende præcisionsstempel, kemisk forniklet, optimal standtid.

Anvendelse:

Til signering af materiale med en **styrke på op til 1.200 N/mm²**.

Reservedel:

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.

Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

Bemærk:

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------|-------|
| Hel længde | 70 mm |
|------------|-------|

| | |
|----------------|---------------------|
| Skafattykkelse | 9,5 |
| Produkttype | Manuelt slagstempel |

Tilbehør

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Slagstempel, holder Type GRIP | 085475 GRIP |
|-------------------------------|-------------|