



## Pendulstøtte plan, udvendigt gevind, Gevind M: M10



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370055 M10
GTIN	2050001873576
Artikelklasse	37K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Kugle i kuglelejestål.

Med udvendigt gevind.

#### Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

#### Bemærk:

Kan kombineres med drejerspænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

### Teknisk beskrivelse

Kravelængde L <sub>2</sub>	10 mm
Længde 1	18 mm
Udv. Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Gevind M	M10

Udvendig Ø D	20 mm
Maksimal belastning (statisk)	25 kN
Produkttype	Pendulunderlag