



Pendulstøtte riflet, udvendigt gevind, Gevind M: M8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370056 M8
GTIN	2050001875815
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Udførelse:

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Kugle i kuglelejestål.

Med udvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejerspænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Teknisk beskrivelse

Kravelængde L ₂	8 mm
Udv. Ø D ₁	7,2 mm
Gevind M	M8
Længde 1	13 mm

Udvendig Ø D	13 mm
Maksimal belastning (statisk)	10 kN
Produkttype	Pendulunderlag