



Pendulstøtte riflet, udvendigt gevind, Gevind M: M10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370057 M10
GTIN	2050001879875
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Udførelse:

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Kugle i hårdmetal.

Med udvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejerspænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Teknisk beskrivelse

Udv. Ø D ₁	10,5 mm
Længde l	18 mm
Gevind M	M10
Udvendig Ø D	20 mm

Kravelængde L ₂	10 mm
Maksimal belastning (statisk)	25 kN
Produkttype	Pendulunderlag