

**Garant****GARANT Softcut® fasfræser MTC, med boring, Vinkel  $\gamma$ : 45grader****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215152 45
GTIN	4045197801005
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Robust påsætningsfasfræser. Vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabilisering af skær og absorbering af vertikal- og radialkræfter.

**Anvendelse:**

Til store fasbredder inden for stålbyggeri. Egner sig fremragende til skrub- og semiskrubbearbejdning.

**Bemærk:**

Der opnås trinfri overflader.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Opnåelig faslængde l	29,5 mm
Mulig fasbredde b	20 mm
Største $\varnothing D_1$	76 mm
Mindste $\varnothing D$	35 mm

Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
Vendeplatteskruesæt	219808 (15IP; 3,8 Nm)
passende vendeskærsplatter	AP.T 1805..
Opnåelig fashøjde $h$	20 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Vinkel $\gamma$	45 grader
effektivt skærantal $Z_{eff}$	3
Serie	Softcut®
Tandtilspænding ved $h_{max}$	0,14 mm
Antal vendeskærsplatter	6
Skaftudførelse	med boring
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219808
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP