

Kunststof-systemkuffert L-BOXX® tom, Type: 238



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	693330 238
GTIN	4045294514952
Artikelklasse	61G

Beskrivelse

Udførelse:

I slagfast og stødsikkert ABS-kunststof, helt stænkvandsbeskyttet. Den robuste klikmekanisme muliggør enkel og hurtig samling eller adskillelse af kufferterne samt transport af flere kunststof-systemkufferter samtidig op til 40 kg. De ergonomisk formede greb og yderligere forsænkede greb giver en høj bærekraft. Lågene kan klare op til 100 kg, læsekapacitet op til 25 kg.

Funktion:

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

Teknisk beskrivelse

Udvendige mål, længde	442 mm
Indvendige mål, højde	209 mm
Indvendige mål, bredde	306 mm
Indvendige mål, længde	378 mm
Udvendige mål, højde	253 mm
Vægt	2,8 kg
Udvendige mål, bredde	357 mm

Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Beskyttelsesklasse IP	IP X4
Materiale	ABS
Egenskab, kuffert	Kan stables
Produkttype	Værktøjstransportsystem