

## Kunststof-systemkuffert L-BOXX® med 2 sortimentskufferter og indsatser, Type: 102



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

693337 102

GTIN

2050002047396

Artikelklasse

61G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

I slagfast og stødsikkert ABS-kunststof, helt stænkvandsbeskyttet. Den robuste klikmekanisme muliggør enkel og hurtig samling eller adskillelse af kufferterne samt transport af flere kunststof-systemkufferter samtidig op til 40 kg. De ergonomisk formede greb og yderligere forsænkede greb giver en høj bærekraft. Lågene kan klare op til 100 kg, læsekapacitet op til 25 kg. Kunststofsystmkuffert L-BOXX® nr. 693330 str. 102 inklusive 2 sortimentskufferter L-BOXX® Mini, indsats til små dele og indlæg i låg nr. 693348.

#### Funktion:

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

#### Bemærk:

Den passende rullevoan til transport af op til 5 stk. L-BOXX® str. 102 fås under nr. 693370 str. 5.

### Teknisk beskrivelse

Indvendige mål, bredde

313 mm

Udvendige mål, længde

442 mm

Indvendige mål, længde	375 mm
Indvendige mål, højde	71 mm
Udvendige mål, højde	117 mm
Udvendige mål, bredde	357 mm
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Beskyttelsesklasse IP	IP X4
Materiale	ABS
Egenskab, kuffert	Kan stables
Produkttype	Værktøjstransportsystem

## Tilbehør

Sortimentskuffert L-BOXX® Mini	693340
Kunststof-systemkuffert L-BOXX® tom Type 102	693330 102
2 sortimentskufferter L-BOXX® Mini med indsats til små dele inklusive låg med indlæg	693348
Låg med indlæg, separat	693352