



Weldonelement med udligning, lang, Til nominal Ø d: 8mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 335725 8 |
| GTIN | 4045197801593 |
| Artikelklasse | 32P |

Beskrivelse

Udførelse:

Cylindrisk holder hærdet og slebet med **hurtigskifte kobling**. Indvendig firkant til fastholdelse af snittapper hhv. overførsel af moment. Klemme-mekanisme forhindrer, at snittappen trækkes ud. Træk-/trykudligning hver på 0,2 mm via udligningselement. Klemning af weldonelementet enten via medbringerflade eller udligningselement.

Fordel:

- **Prismæssigt attraktiv løsning.**
- **Stabil, slank udførelse.**
- **Variation i opspændings- hhv. udkragningslængder.**

Anvendelse:

Til fastholdelse af snittappen bl.a. i en weldonpatron.

Specialtilbehør:

Udligningselement nr. 335730.

Bemærk:

Minimaludligningsfunktion **kun** i kombination med nr. 300415 og 335730. Ved standard-Weldonpatron er der kun mulighed for stiv opspænding, se nr. 335740.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------|-------------------|
| Udhængslængde A | 139,5 mm |
| Spændeområde d | 8 mm |
| Udvendig Ø D | 16 mm |
| Justeringsområde V | 10 mm |
| Samlet længde L | 148 mm |
| Produkttype | Gevindskærepatron |

