



Weldonelement stiv, Til nominal Ø d: 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	335740 6
GTIN	4045197801340
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

Cylindrisk holder hærdet og slebet med **hurtigskifte kobling**. Indvendig firkant til fastholdelse af snittapper hhv. overførsel af moment. Klemme-mekanisme forhindrer, at snittappen trækkes ud. To medbringerflader forskudt 180° og 10 mm.

Fordel:

- **Prismæssigt attraktiv løsning.**
- **Stabil, slank udførelse.**
- **Variation i opspændings- hhv. udkragningslængder.**

Anvendelse:

Til fastholdelse af snittappen bl.a. i en weldonpatron.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde d	6 mm
Justeringsområde V	10 mm
Udvendig Ø D	14 mm
Udhængslængde A	37,5 mm
Samlet længde L	49 mm
Produkttype	Gevindskærepatron

