



Strøm-spændingstester, Type: 755-1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	473220 755-1
GTIN	4029547013928
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Ergonomisk kunststofhus med skridsikker ring, gummibelagt grebsområde og målespidholder. **Fuldautomatisk måling af strøm, spænding, modstand.** Udskiftelige prøvespidser. Integreret lommelygte til belysning af målestedet.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til professionel spændings- og polaritetstest samt strømmåling. Egnede til opgaver inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).

Norm:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Leveringsomfang:

inkl. batterier nr. 081561 str. LR3, prøvespidsbeskyttelse og måleledninger.

Teknisk beskrivelse

Gennemgangstest	ja
-----------------	----

Modstand	1 Ω - 100 k Ω
Displayomfang	4000
Målestedsbelysning	ja
Vekselstrøm AC	0,1 - 200 A
Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Kalibrering	I4
Jævnspænding DC	6 V – 600 V
Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Vekselspænding AC	6 V – 600 V
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Multimeter

Services

DAkS-kalibreringStrømtang Type D	027060 D
KalibreringStrømtang Type D	027050 D

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------