



Digital værkstedsskydelære IP67 med målespidser, Måleområde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	415365 300
GTIN	2050001860118
Artikelklasse	46P

Beskrivelse

Udførelse:

Meget stort, kontrastrigt LCD-display. Hhv. 8 mm og 14 mm høje tal (fra str. 500 mm). Med preset (forindstilling af mål). Skydelæren er ufølsom over for vand, kølemiddel, olie og støv.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inkl. batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948 str. USB2.

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde	100 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Fejlgrænse	0,03 mm
Aflæsning	0,01 mm
Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Kalibrering	A1
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032

Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300

Tilbehør

Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032