



## Digital værkstedsskydelære IP67 uden målespidser, Måleområde: 200mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	415366 200
GTIN	2050001894021
Artikelklasse	46P

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Meget stort, kontrastrigt LCD-display. Hhv. 8 mm og 14 mm høje tal (fra str. 500 mm). Med preset (forindstilling af mål). Skydelæren er ufølsom over for vand, kølemiddel, olie og støv.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inkl. batteri nr. 081560 str. CR2032.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 498948 str. USB2.

### Teknisk beskrivelse

Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Aflæsning	0,01 mm
Kæbelængde	100 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Kalibrering	A1
Fejlgrænse	0,03 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032

Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Værkstedsskydelære

## Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

## Tilbehør

Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032