

**Buks Highline, skæv / sort, Konfektionsstørrelse DE: 51****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 091322 51 |
| GTIN | 4030913888279 |
| Artikelklasse | 06I |

Beskrivelse**Udførelse:**

Frisk og moderne kollektion **Highline** af førsteklasses, ridsefri og krympefri stofblanding i trefarvet udførelse. Kontrastfarve af meget modstandsdygtigt kanvasstof. Robust takket være den tredobbelte syning på belastningspunkterne. Mange, nyttige detaljer, f.eks. mobil- og tommestoklomme samt regulerbar talje.

Buks.**Beskrivelse:**

- **To indsatte forlommer.**
- **Elastik i taljen.**
- **Lynlås i skridtet.**
- **Dobbelt tommestoklomme.**
- **Lårlomme med klap og burrelukning.**
- **Mobilomme.**
- **To påsatte knælommer med farvede applikationer.**

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.

Arbejdsbukser i farvekombinationen kornblå / marine under nr. 091321.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------------|---|
| Antal lårlommer | 2 |
| Konfektionsstørrelse DE | 51 |
| Mobillomme | ja |
| Bukselukning | Lynlås |
| Antal sidelommer | 2 |
| Sidelommer | indsat |
| Lårlomme med klap og burrelukning | ja |
| Antal knælommer | 2 |
| Størrelse FR | 47 |
| Materiale | Bomuld, polyester |
| Benafslutning | lige, åben |
| Serie | Highline |
| Specialtjeneste | Tekstilforædling |
| Køn | Herre |
| Tekstilsammensætning | 65% polyester |
| Tekstilsammensætning | 35% bomuld |
| Materialegrammatur / vævstæthed | 285 g/m ² |
| Beklædning, standard | UV-standard 801 |
| Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Vask | 60 °C farvet vask |
| Blegning | Ingen blegning |
| Kemisk rengøring | Rengøring med perchlorethylen |
| Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) |
| Bøjle | Varm, op til maks. 200 °C |
| Farve | skæv / sort |
| Produkttype | Arbejdsbukser |

Tilbehør

Knæpolster standard1 par Type KNEE

091802 KNEE