



## Hårdmetalbetonbor „CYL-3“, Bor-Ø: 9 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	786005 9
GTIN	3165140186766
Artikelklasse	76K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.

**Slag- og drejebor** med kraftig skæreplade i hårdmetal.

#### Anvendelse:

Overvejende til at **bore dyvelhuller med slagboremaskiner** i beton, murværk, natur- og kunststen.

Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik. Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

Skaft: Cylinderskaft

Spirallængde: 80 mm

Hel længde: 120 mm

Skaft-Ø: 9 mm

### Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	9 mm
Spirallængde	80 mm
Antal skær Z	2
Bor-Ø	9 mm
Hel længde	120 mm
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Stenbor