



Hårdmetaluniversalbor "CYL-9", Bor-Ø: 8 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787005 8
GTIN	3165140044851
Artikelklasse	76K

Beskrivelse

Udførelse:

Hårdmetalplatte med skarpslebne skær og universalskærvinkel. I kraft af centrerslibning opnås nøjagtig forboring også i hårde overflader. Skaft i sejhærdet specialstål.

Anvendelse:

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:

- Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.
- Fliser, keramik, marmor, glas.
- Armeringsjern i beton.

Bemærk:

- **Vigtigt: kun til rotationsboring (uden slagboring)!**
- **Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.**

Skaft: Cylinderskaft

Spirallængde: 80 mm

Hel længde: 120 mm

Teknisk beskrivelse

Spirallængde	80 mm
Hel længde	120 mm
Bor-Ø	8 mm
Antal skær Z	2
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Universalbor

