

**Hårdmetalhammerbor "5" SDS-plus, Øxhel længde: 5X115mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	789005 5X115
GTIN	3165140027724
Artikelklasse	76K

Beskrivelse**Udførelse:**

Aktiv centrerspids til aktiv skæring i beton. HM-spidsen af høj kvalitet med ekstra stærk lodning garanterer lange standtider, også i armeret beton.

Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

Bemærk:

Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).

Teknisk beskrivelse

Hel længde	115 mm
Ø	5 mm
Antal skær Z	2
Spirallængde	50 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor