



Hårdmetalhammerbor "5" SDS-plus, Øxhel længde: 5X165mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	789005 5X165
GTIN	3165140027977
Artikelklasse	76K

Beskrivelse

Udførelse:

Aktiv centrerspids til aktiv skæring i beton. HM-spidsen af høj kvalitet med ekstra stærk lodning garanterer lange standtider, også i armeret beton.

Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

Bemærk:

Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).

Teknisk beskrivelse

Ø	5 mm
Antal skær Z	2
Spirallængde	100 mm
Hel længde	165 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor