



Hårdmetalhammerbor "5" SDS-plus, Øxhel længde: 8X115mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	789005 8X115
GTIN	3165140027809
Artikelklasse	76K

Beskrivelse

Udførelse:

Aktiv centrerspids til aktiv skæring i beton. HM-spidsen af høj kvalitet med ekstra stærk lodning garanterer lange standtider, også i armeret beton.

Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

Bemærk:

Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Spirallængde	50 mm
Ø	8 mm
Hel længde	115 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor