



## Hårdmetalhammerbor "5" SDS-plus, Øxhel længde: 10X465mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	789005 10X465
GTIN	3165140028363
Artikelklasse	76K

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Aktiv centrerspids til aktiv skæring i beton. HM-spidsen af høj kvalitet med ekstra stærk lodning garanterer lange standtider, også i armeret beton.

**Anvendelse:**

Til boring i beton, natursten og murværk.

**Bemærk:**

Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).

### Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Hel længde	465 mm
Ø	10 mm
Spirallængde	400 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor