



Hårdmetalhammerbor "5" SDS-plus, Øxhel længde: 12X615mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	789005 12X615
GTIN	3165140028035
Artikelklasse	76K

Beskrivelse

Udførelse:

Aktiv centrerspids til aktiv skæring i beton. HM-spidsen af høj kvalitet med ekstra stærk lodning garanterer lange standtider, også i armeret beton.

Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

Bemærk:

Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).

Teknisk beskrivelse

Spirallængde	550 mm
Antal skær Z	2
Hel længde	615 mm
Ø	12 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor