

**Hårdmetalhammerbor "5" SDS-plus, Øxhel længde: 16X465mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	789005 16X465
GTIN	3165140028288
Artikelklasse	76K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Aktiv centrerspids til aktiv skæring i beton. HM-spidsen af høj kvalitet med ekstra stærk lodning garanterer lange standtider, også i armeret beton.

**Anvendelse:**

Til boring i beton, natursten og murværk.

**Bemærk:**

Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).

**Teknisk beskrivelse**

Spirallængde	400 mm
Ø	16 mm
Antal skær Z	2
Hel længde	265 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor