

**Hårdmetalhammerbor "5" SDS-plus, Øxhel længde: 20X200mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 789005 20X200 |
| GTIN | 3165140028028 |
| Artikelklasse | 76K |

Beskrivelse**Udførelse:**

Aktiv centrerspids til aktiv skæring i beton. HM-spidsen af høj kvalitet med ekstra stærk lodning garanterer lange standtider, også i armeret beton.

Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

Bemærk:

Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------------------------|------------|
| Spirallængde | 150 mm |
| Hel længde | 200 mm |
| Antal skær Z | 2 |
| Ø | 20 mm |
| Skæremateriale | HM |
| Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion | Slagboring |
| Skaft | SDS Plus |
| Produkttype | Stenbor |