

**Slibevifter (A), korn 150, Hoved-Ø×hovedbredde: 3/30X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554400 3/30X10
GTIN	4045197803375
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse.

Slibelameller bestrøet med **normal korund (A)**.

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	18000 min ⁻¹
Anbefalet omdrejningstal	16000 min ⁻¹
Korn	150
Skaft-Ø	3 mm
Hoved-Ø	30 mm
Hovedbredde	10 mm
Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse	A

Produktnavnsegenskab	korn 150
Produkttype	Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		