



Spændekraftmålesystem "Clamp assist", Type: CA



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361306 CA
GTIN	4250364402897
Artikelklasse	34A

Beskrivelse

Udførelse:

Praktisk modtagesystem til modtagelse og analyse af de **trådløst overførte spændekræfter (2,4 GHz)** fra TITAN 2 clamp assist nr. 361304. Robust enhed med magnet til fastgørelse på f.eks. en maskine, intuitiv betjening. Modtagesystem inkl. akku, kan genoplades via USB. Stort display, værdierne er tydelige at aflæse.

5 arbejdstilstande: Kraftvisning, forbindelsestilstand, grænseværdier, dataoverførsel, akku.

Fordel:

- Absolut nøjagtig og trinløs indstilling af den krævede spændekraft.
 - Ingen for **høje** spændekræfter ved vanskelige emner.
 - Ingen for **lave** spændekræfter ved kraftig spåntagning.
- Sikker** spænding. Ingen fejl på grund af ukorrekt håndtering af momentnøgle.
- Dataoverførsel.
 - Live-modus: Spændesituationen analyseres i 600 records.
 - Statistik-modus: Maks. værdier og antal spændecykler.
 - De sidste 200 spændinger gemmes.
- Konstant visning af aktuelle spændekræfter.

Interface: USB-interface

l Enhed: 260 mm

b Enhed: 110 mm

h Enhed: 30 mm

l Display: 70 mm

b Display: 35 mm

Driftstemperatur: 10 - 40 grader

Teknisk beskrivelse

h Enhed	30 mm
Driftstemperatur	10 - 40 grader
b Display	35 mm
b Enhed	110 mm
l Enhed	260 mm
l Display	70 mm
Type	CA
Vægt	0,65 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Batteridrevet
Interface	USB-interface
Produkttype	Skruestiktilbehør