


HOLEX**Slibevifter Fiber (SiC), middel, Hoved-Ø×hovedbredde: 60X30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554972 60X30
GTIN	4045197803993
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Vifteformet lamelplacering omkring værktøjets aksel. Skaft-Ø 6 mm.

Det skarpkantede siliciumcarbid-korn (SiC) bevirker en aggressiv slibning og en **let skinnende finish**.

Anvendelse:

Til at fjerne snavs og oxidbelægninger på metaller samt til at mattere kromnikkelstål og andre specialstål samt jernfrie metaller.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	6 mm
maks. omdrejningstal	9000 min ⁻¹
Hovedbredde	30 mm
Hoved-Ø	60 mm
Anbefalet omdrejningstal	5000 min ⁻¹
Slibemiddel	Siliciumcarbid

Slibemiddelforkortelse	SiC
Kornstørrelsessammenligning	180
Finhedsgrad	middel
Produktnavnsegenskab	middel
Produkttype	Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		