



Krympeapparat ISG-1000



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	354400
GTIN	2050001790606
Artikelklasse	35B

Beskrivelse

Udførelse:

Enkel håndtering. Lille, let krympeapparat, kan anvendes mobilt. Maks. værktøjslængde, der kan krympes 290 mm. Krympeområde Ø 3-16 mm.

Leveringsomfang:

1 skifteskive 6 – 16 mm og 1 par beskyttelseshandsker.

Specialtilbehør:

Skifteskiver nr. 354440, værktøjsbasisholder nr. 354225 – 354227.

Teknisk beskrivelse

Dybde	390 mm
Bredde	310 mm
Effekt	6,5 kW
Tilslutning	3×400 V / 16 A
Højde	640 mm
Energiforsyning	Med kabel

Produkttype

Krympningsapparat

Tilbehør

VærktøjsbasisholderTil HSK til HSK-konusskaft 50	354226 50
Værktøjsbasisholdertil PSC til PSC-konusskaft 40	354227 40
Varmebeskyttelseshandsker, parTempDex 710 Handskestørrelse 11	094630 11
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50
VærktøjsbasisholderTil HSK til HSK-konusskaft 40	354226 40
Værktøjsbasisholdertil PSC til PSC-konusskaft 30	354227 30
VærktøjsbasisholderTil HSK til HSK-konusskaft 32	354226 32
Skifteskive til ISG-1000 Til spænde-Ø 3-6 mm	354440 3-6
Værktøjsbasisholdertil PSC til PSC-konusskaft 50	354227 50
Varmebeskyttelseshandsker, parTempDex 710 Handskestørrelse 9	094630 9
Skifteskive til ISG-1000 Til spænde-Ø 6-16 mm	354440 6-16
VærktøjsbasisholderTil HSK til HSK-konusskaft 63	354226 63
Værktøjsbasisholdertil PSC til PSC-konusskaft 63	354227 63
VærktøjsbasisholderTil HSK til HSK-konusskaft 80	354226 80
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 30	354225 30
VærktøjsbasisholderTil HSK til HSK-konusskaft 100	354226 100
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40