

**Båndmål Vario nøjagtighed 1, Båndlængde: 3m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	462090 3
GTIN	4007368112235
Artikelklasse	46M

Beskrivelse**Udførelse:**

Et ekstra let og handy båndmål til professionel brug. Hus af glasfiberforstærket polyamid. **Med båndspærre og automatisk båndreturløb.** Glidelejer af specialmaterialet TRIBOCOMP® med Teflon giver et **blødt glid** og usædvanligt let løb. Innovativ dæmper af specialgummi optager returstedets energi og skåner håndledet. En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. **Antirefleksegenskaberne** gør aflæsningen let under alle lysforhold.

Teknisk beskrivelse

Kabinet, længde	58 mm
Båndlængde	3 m
Båndbredde	13 mm
Kabinet, bredde	26 mm
Kabinet, højde	57 mm
Norm	EG I
Kalibrering	G1
Produkttype	Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 5 m

026240 5