

**Garant****Polerslibestift, korn 220 (brun) fin, Hoved-Ø×hovedlængde: 20X32mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 551920 20X32  |
| GTIN                | 4045197804556 |
| Artikelklasse       | 51E           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Polerstifter med **normal korund (A)** i gummielastisk binding.

**GARANT-polerstifter** udmærker sig ved en lang standtid, så man hurtigt opnår en fin ensartet overflade. Afhængigt af udførelsen opnås ensartede finpolitur op til glanspolitur. GARANT-polerstifter kan selv profileres med afretterværktøj.

**Anvendelse:**

**Til finslibning og polering af stål, rustfrit og syrefast stål, højvarmefaste materialer og jernfrie metaller.** Polerstifter stopper ikke til, heller ikke ved smørende materialer. Til matpolering eller oparbejdning af visuelle effekter på rustfrie beholdere osv. **Takket være den elastiske integration af slibekornene opnås en meget fin politur.**

Ikke egnet til kanter og flader.

**Teknisk beskrivelse**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Formbeskrivelse | Cylinder |
| Hoved-Ø         | 20 mm    |
| Skaft-Ø         | 6 mm     |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Korn                        | 220               |
| Anbefalet periferihastighed | 10 - 15 m/s       |
| Hovedlængde                 | 32 mm             |
| Slibemiddel                 | Normal korund (A) |
| Slibemiddelforkortelse      | A                 |
| Farve                       | brun              |
| Produkttype                 | Polerstift        |

### Brugerdata

|                               | Egnet til | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | egnet     |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet     |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet     |                |          |
| Stål < 55 HRC                 | egnet     |                |          |
| Stål < 60 HRC                 | egnet     |                |          |
| Stål < 67 HRC                 | egnet     |                |          |
| INOX                          | egnet     |                |          |
| Ti                            | egnet     |                |          |
| CuZn                          | egnet     |                |          |
| tør                           | egnet     |                |          |