



## Fræsestift Z stål – grov, HM, Type: C0616



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	540740 C0616
GTIN	4045197804785
Artikelklasse	52D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvredegtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

#### Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af **stål og stålgoods**.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde	50 mm
Form	C0616
Fortanding kort betegnelse	Z stål
Formbeskrivelse	valserund
Fortanding, finhedsgrad	grov
Hoved-Ø	6 mm

Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	18 mm
Serie	Fortanding Z stål
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	egnet		