

**Garant****Skærholder Heavy-Duty-Plus til planindstik, Venstre, Ø-område Indstik D1 / D2: 144/200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274090 144/200
GTIN	4062406204846
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275021 – 275048.

**Anvendelse:**

I kombination med klemholder nr. 274006.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

$D_1$  = min. Ø for 1. indstik /  $D_2$  = maks. Ø for 1. Indstik.

$D_2$  = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$	200 mm
Min. 1. indstiks-Ø $D_1$	144 mm
Maks. skæredybde $t_{maks}$	80 mm
Indsatstype	Venstre
Systemnøgle	ja
Stikbredde W	8 mm
Produkttype	Skærholder

