



## Trykluftligesliber, spændetangs-Ø 6 mm, Type: 3550-180ES



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079453 3550-180ES
GTIN	015451785284
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Trykluft-ligesliber med en udgangseffekt på 1050 W og et maksimalt omdrejningstal på **18000 o/min.**

**Spændetangs-Ø 6 mm.** Lang udførelse med slank hals.

### Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	18000 min <sup>-1</sup>
Maks. luftbehov	1560 l/min
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Udgangseffekt	1050 W
Vægt	1,4 kg
Længde	365 mm
Arbejdsstøj	81 dB(A)
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Produkttype	Ligesliber

